

# BOHRKRONEN FLIESEN, KERAMIK, MARMOR

## SX Technologie „vakuumgelötet“



### BESCHREIBUNG UND VORTEILE

- Nutzlänge des Rohrs :  
- hexa Anschluss : Ø 6 mm : 32 mm / darüber hinaus : 40 mm  
- M14 Anschluss : Ø 6 bis 18 mm : 35 mm / darüber hinaus : 50 mm
- «vacuum brazed» Segmente = noch mehr Widerstand
- Speziell entwickelt für Winkelschleifer und Bohrmaschinen

### MATERIALIEN

Fliesen, Keramik, Granit, Feinsteinzeug durchgefärbt, Naturstein

### EXPERTENINFORMATION



Für perfekte Bohrungen in Fliesen oder Sandstein denken Sie an unsere Anschlüsse mit Zentrierbohrer (Ref. R04 und R05)



Segmente mit «vacuum brazed» Technologie

| Artikelnr. | Ø  | Anschluss   | Maschine                                                                             | Trocken- oder Nassbearbeitung |
|------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| SX006N     | 6  | Sechskandel |  | Trocken                       |
| SX006NM14  | 6  | M14         |  | Trocken                       |
| SX008N     | 8  | Sechskandel |  | Trocken                       |
| SX008NM14  | 8  | M14         |  | Trocken                       |
| SX010N     | 10 | Sechskandel |  | Trocken                       |
| SX010NM14  | 10 | M14         |  | Trocken                       |
| SX012N     | 12 | Sechskandel |  | Trocken                       |
| SX012NM14  | 12 | M14         |  | Trocken                       |
| SX014N     | 14 | Sechskandel |  | Trocken                       |

## BOHRKRONEN FLIESEN, KERAMIK, MARMOR

| Artikelnr. | Ø   | Anschluss | Maschine                                                                             | Trocken- oder Nassbearbeitung |
|------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| SX014NM14  | 14  | M14       |    | Trocken                       |
| SX018NM14  | 18  | M14       |    | Trocken                       |
| SX020NM14  | 20  | M14       |    | Trocken                       |
| SX025NM14  | 25  | M14       |    | Trocken                       |
| SX032NM14  | 32  | M14       |    | Trocken                       |
| SX035NM14  | 35  | M14       |    | Trocken                       |
| SX040NM14  | 40  | M14       |    | Trocken                       |
| SX045NM14  | 45  | M14       |    | Trocken                       |
| SX050NM14  | 50  | M14       |   | Trocken                       |
| SX055NM14  | 55  | M14       |  | Trocken                       |
| SX060NM14  | 60  | M14       |  | Trocken                       |
| SX068NM14  | 68  | M14       |  | Trocken                       |
| SX075NM14  | 75  | M14       |  | Trocken                       |
| SX080NM14  | 80  | M14       |  | Trocken                       |
| SX082NM14  | 82  | M14       |  | Trocken                       |
| SX100NM14  | 100 | M14       |  | Trocken                       |
| SX105NM14  | 105 | M14       |  | Trocken                       |
| SX112NM14  | 112 | M14       |  | Trocken                       |
| SX127NM14  | 127 | M14       |  | Trocken                       |